


U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	2924080000
Тип	U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L
Кол.	1 Штука

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Масса нетто 0 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Требования к системе

Системные требования для u-OS App CODESYS Runtime SL	Название программного обеспечения	CODESYS Development System
	Поддерживаемая версия ПО	3.5.19.10 или выше
	Требуемая лицензия	Нет
	Название программного обеспечения	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
Рабочая версия лицензируемого устройства	Поддерживаемая версия ПО	4.7.0 или выше
	Требуемая лицензия	Нет
	Название программного обеспечения	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Поддерживаемая версия ПО	4.9.0.0 или выше
	Требуется лицензия на одно устройство	Да

Классификации

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Информация о лицензии

Опционально, дополнительные экземпляры полевых шин, макс.	Экземпляры дополнительных протоколов полевой шины	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.	16
Количество поддерживаемых каналов входа/выхода, макс.	16384	
Типоразмер созданного двоичного кода, макс.	18 MB	
Лицензия на программное обеспечение систем визуализации	Название прилагаемой лицензии на программное обеспечение системы визуализации	CODESYS-VISU-S
	Количество доступных точек данных, макс.	128 точек данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Количество доступных точек данных, макс.	2048 точек данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Количество доступных точек данных, макс.	4096 точек данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Количество доступных точек данных, макс.	8192 точки данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Количество доступных точек данных, макс.	неограниченное количество точек данных

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Лицензия на программное обеспечение систем связи	Название прилагаемой лицензии на коммуникационное программное обеспечение	CODESYS-Communication S
	Количество доступных точек данных, макс.	5 12 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication M
	Количество доступных точек данных, макс.	4096 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication XXL
Выбираемые экземпляры полевых шин на базе Ethernet	Количество доступных точек данных, макс.	неограниченное количество точек данных
	Экземпляры протоколов полевых шин на базе Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.	8