

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Заказ №	2929300000
Тип	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
Кол.	1 Штука

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	446 mm	Высота (в дюймах)	17.559 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	532.07 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка под гаечные ключи
-------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 9.1	21-07-92-03
ECLASS 10.0	21-07-92-03	ECLASS 11.0	21-07-04-12
ECLASS 12.0	21-07-04-12	ECLASS 13.0	21-07-04-12
ECLASS 14.0	21-07-04-12	ECLASS 15.0	21-07-04-12

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Torx®



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Тип	SDQ T HANDLE T15	Версия
Заказ №	2888320000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T20	Версия
Заказ №	2888330000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T25	Версия
Заказ №	2888340000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T27	Версия
Заказ №	2888350000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T30	Версия
Заказ №	2888360000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Кол.	1 ST	

Отвертка Torx® TH



Отвертка Torx® TH с отверстием в острие лезвия (для предотвращения недовольных манипуляций), SD TH для заворачивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острие Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SD T8 TR X 60	Версия
Заказ №	2749480000	Отвертка, Длина лезвия: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Кол.	1 ST	

TC INL THIRD 10

Аксессуары

Тип	SD T9 TR X 60	Версия
Заказ №	2749490000	Отвертка, Длина лезвия: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Кол.	1 ST	
Тип	SD T10 TR X 80	Версия
Заказ №	2749500000	Отвертка, Длина лезвия: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Кол.	1 ST	

Torx®



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Тип	SDQ T HANDLE T15	Версия
Заказ №	2888320000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T20	Версия
Заказ №	2888330000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T25	Версия
Заказ №	2888340000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T27	Версия
Заказ №	2888350000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Кол.	1 ST	
Тип	SDQ T HANDLE T30	Версия
Заказ №	2888360000	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Кол.	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка Torx® TH



Отвертка Torx® TH с отверстием в острое лезвие (для предотвращения недовольных манипуляций), SD TH для заворачивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острие Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SD T8 TR X 60	Версия
Заказ №	2749480000	Отвертка, Длина лезвия: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Кол.	1 ST	
Тип	SD T9 TR X 60	Версия
Заказ №	2749490000	Отвертка, Длина лезвия: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Кол.	1 ST	
Тип	SD T10 TR X 80	Версия
Заказ №	2749500000	Отвертка, Длина лезвия: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Кол.	1 ST	