

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Термографический, 300 DPI, MultiMark, Этикетки в рулонах
Заказ №	<a href="#">2931840000</a>
Тип	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Кол.	1 Штука

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	288 mm	Глубина (дюймов)	11.3386 inch
Высота	460 mm	Высота (в дюймах)	18.1102 inch
Ширина	252 mm	Ширина (в дюймах)	9.9212 inch
Масса нетто	10000 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Этикетки в рулонах	Метод выполнения печати	Термографический
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	max. 150 mm/s	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Входит в комплект поставки	Кабель питания, Кабель USB, Вилка (Великобритания), Вилка (США), Драйвер принтера, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Печатный ролик, Прижимной ролик, W-LAN stick		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 110/300 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия
Заказ №	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### THM MULTIMARK PLUS R

#### Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK R-FIX	Версия	
Заказ №	<a href="#">2931850000</a>		
GTIN (EAN)	4099986669888		
Кол.	1 ST		

## Accessories

### M-Print® PRO



Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.
- Широкий ряд форматов изображений (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (\*.txt, \*.csv, \*.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

**THM MULTIMARK PLUS R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Основные данные для заказа**

Тип	M-PRINT PRO	Версия	
Заказ №	<a href="#">1905490000</a>	Программное обеспечение для печати маркировки, Программное	
GTIN (EAN)	4032248526291	обеспечение, Windows 10, Windows 11, ПО принтера	
Кол.	1 ST		