Справочный листок технических дан-

THM MULTIMARK PLUS R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Тер- мопринтер, Термографический, 300 DPI, MultiMark, Этикетки в рулонах
Заказ №	<u>2931840000</u>
Тип	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	288 mm	Глубина (дюймов)	11.3386 inch
Высота	460 mm	Высота (в дюймах)	18.1102 inch
Ширина	252 mm	Ширина (в дюймах)	9.9212 inch
Масса нетто	10000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Этикетки в рулонах	Метод выполнения печати	Термографический
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Напряжение питания	100240 V AC	OC	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	max. 150 mm/s	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Входит в комплект поставки	Кабель питания, Кабель USB, Вилка (Великобритания), Вилка (США), Программа М- Print® PRO, Драйвер принтера, Красящая лента RIBBON MM- ТВ 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Руководство, Печатный ролик, Прижимной ролик, W-LAN stick		300 DPI

Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

THM MULTIMARK PLUS R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия	
Заказ №	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Кол.	1 ST		
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия	
Заказ №	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Кол.	1 ST		
Тип	RIBBON MM 110/300 WS	Версия	
Заказ №	2918800000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4099986574878		
Кол.	1 ST		
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия	
Заказ №	2005040000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Кол.	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 Версия
Заказ №	<u>2672590000</u>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 ST

Дата создания 13.11.2025 03:37:38 МЕZ

Справочный листок технических данных





THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS R

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK R-FIX	Версия
Заказ №	<u>2931850000</u>	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Кол.	1 ST	