

**THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 12.7 x 38.1 мм, белый
Заказ №	<a href="#">2932100000</a>
Тип	THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670822
Кол.	4000 Штука

**Технические данные****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0028 inch
Высота	12.7 mm	Высота (в дюймах)	0.5 inch
Ширина	38.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.5 inch
Масса нетто	0.14 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр провода, макс.	8 mm	Наружный диаметр провода, мин.	4 mm
Сечение соединительного провода	50 mm <sup>2</sup>		

**Общие данные**

Вид печати	Чистый	Ширина	38.1 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	7450

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Красящие ленты**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Кол.	1 ST		