Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия Маркировка проводов и кабелей, 12.7 х 38 mm, белый Заказ № 2932100000 Тип THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS	.1
Заказ № <u>2932100000</u>	
Тип THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS	
GTIN (EAN) 4099986670822	
Кол. 4000 Штука	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0028 inch	
Высота	12.7 mm	Высота (в дюймах)	0.5 inch	
Ширина	38.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.5 inch	
Масса нетто	0.14 a			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного 50 mm ²	
		провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	8 mm	Наружный диаметр провода, мин. 4 mm	
Сечение соединительного провода	50 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	38.1 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	7450

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 76/360 SW Be Заказ № 2005080000 Inl

GTIN (EAN) 4050118389951

Сол 1 ST

Версия Ink ribbon

Дата создания 12.11.2025 10:29:40 МЕZ