

THM PV EL 60 WS 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



УФ-излучение вызывает высокий стресс и старение пластика при эксплуатации на улице.

Наша новая маркировка THM PV устойчива к этим воздействиям и чрезвычайно долговечна при наружном использовании.

Наш ТАВРАСК-PV — это идеал компактной упаковки.

Эта напечатанная предупреждающая маркировка просто обязана быть частью основного оборудования профессионального фотоэлектрика.

Краткий обзор преимуществ:

- Сопротивление погодным воздействиям, испытанное в соответствии с ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, таблица 3, процедура А цикл 1 после 5000 часов
- Индивидуальная печать через M-Print® PRO
- Простая и быстрая печать с помощью MultiMark THM

Основные данные для заказа

Версия	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 60 x , белый
Заказ №	2969060000
Тип	THM PV EL 60 WS 30M
GTIN (EAN)	4099986783720
Кол.	1 Штука

THM PV EL 60 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Длина	30000 mm	Длина (в дюймах)	1181.1 inch
Масса нетто	100 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да
----------	----

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да
----------	----


Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Исполнение	самоклеющийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	-50 °C
Температурный диапазон, мин.	110 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Длина	30000 mm
Основной материал	Пленка виниловая	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Да		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



THM PV EL 60 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия	
Заказ №	2005040000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Кол.	1 ST		

THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия	
Заказ №	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Кол.	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия	
Заказ №	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Кол.	1 ST		