# Справочный листок технических дан-


### THM PV EL 90 SI 30M



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



УФ-излучение вызывает высокий стресс и старение пластика при эксплуатации на улице.

Наша новая маркировка THM PV устойчива к этим воздействиям и чрезвычайно долговечна при наружном использовании.

Наш TABPACK-PV — это идеал компактной упаковки. Эта напечатанная предупреждающая маркировка просто обязана быть частью основного оборудования профессионального фотоэлектрика.

### Краткий обзор преимуществ:

- Сопротивление погодным воздействиям, испытанное в соответствии с ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, таблица 3, процедура А цикл 1 после 5000 часов
- Индивидуальная печать через M-Print® PRO
- Простая и быстрая печать с помощью MultiMark THM

### Основные данные для заказа

| Версия     | Маркировка оборудования, Маркировочные    |  |  |
|------------|---|--|--|
|            | элементы для устройств, 90 х , серебряный |  |  |
| Заказ №    | <u>2969080000</u>                         |  |  |
| Тип        | THM PV EL 90 SI 30M                       |  |  |
| GTIN (EAN) | 4099986783744                             |  |  |
| Кол.       | 1 Штука                                   |  |  |
|            |   |  |  |

### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| Сертификат | Ы |
|------------|---|
|            |   |
|            |   |

| ROHS            | Соответствовать |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Размеры и массы |                 |                   |             |
| Глубина         | 0.1 mm          | Глубина (дюймов)  | 0.0039 inch |
| Высота          | 90 mm           | Высота (в дюймах) | 3.5433 inch |
| Длина           | 30000 mm        | Длина (в дюймах)  | 1181.1 inch |
| Масса нетто     | 100 g           |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | Heт SVHC выше 0,1 wt%        |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| Галогены  | Да |
|-----------|----|
| I алогены | Д  |

### Маркировочные элементы для устройств

| алогены | Да | a |
|---------|----|---|

### Общие данные

| Клей                             | Полиакрилат, клейкие | Исполнение                   | самоклеящийся |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| Класс пожаростойкости UL 94      | V-0                  | Температурный диапазон, макс | -50 °C        |
| Температурный диапазон, мин.     | 110 °C               | <br>Цветовой код             | серебряный    |
| Галогены                         | Да                   |                              | 30000 mm      |
| Основной материал                | Пленка виниловая     | Напечатанные символы         | без           |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да                   |                              |               |

### Классификации

| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

### **THM PV EL 90 SI 30M**

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Справочный листок технических данных

### THM PV EL 90 SI 30M



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип **RIBBON MM 110/360 SW** Заказ № 2005070000 GTIN (EAN)

4050118390049

1 ST Кол.

Версия Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип **MULTIMARK ROLLER 115** Версия Заказ № 1357420000 GTIN (EAN) 4050118160314 1 ST Кол

### **THM MULTIMARK PLUS**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097 1 ST Кол.

Дата создания 15.11.2025 07:20:15 МЕХ