# Справочный листок технических дан-


### WAD-FO 5 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### MultiMark

С MultiMark вы получаете быструю и надежную систему для выполнения маркировки практически любого вида. Разъемы, провода, кабели или устройства — система MultiMark предлагает хорошо структурированный практичный ассортимент маркировочных элементов, которые можно использовать в сочетании с нашим современным конфигурационным программным обеспечением M-Print® PRO для любых областей применения.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

### Основные данные для заказа

| Версия     | Маркировка клеммы, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, желтый |
|------------|---|
|            | жолтый  |
| Заказ №    | 2969390000  |
| Тип        | WAD-FO 5 MM GE                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986783973                                       |
| Кол.       | 250 Штука   |
|            |   |

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

| Сертификаты |
|-------------|
|-------------|

| ROHS            | Соответствовать |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Размеры и массы |                 |                   |             |
| Глубина         | 0.55 mm         | Глубина (дюймов)  | 0.0217 inch |
| Высота          | 5 mm            | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина          | 33.3 mm         | Ширина (в дюймах) | 1.311 inch  |
| Масса нетто     | 0.13 g          |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | Heт SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

| Клей                         | Вспененный полиэтилен с | Исполнение                   | самоклеящийся |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|                              | акриловым клеем         |                              |               |
| Ширина                       | 33.3 mm                 | Класс пожаростойкости UL 94  | V-0           |
| Температурный диапазон, макс | -30 °C                  | Температурный диапазон, мин. | 80 °C         |
| Цветовой код                 | желтый                  | Напечатанные символы         | пустой        |
| Установка / Изготовитель     | Weidmueller             | Количество на один рулон     | 250           |

### Классификации

| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |


# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

### **WAD-FO 5 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany



## Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 76/360 SW Заказ № 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

Версия Ink ribbon