

WAD-FO 5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark

С MultiMark вы получаете быструю и надежную систему для выполнения маркировки практически любого вида. Разъемы, провода, кабели или устройства — система MultiMark предлагает хорошо структурированный практичный ассортимент маркировочных элементов, которые можно использовать в сочетании с нашим современным конфигурационным программным обеспечением M-Print® PRO для любых областей применения.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Маркировка клеммы, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, желтый |
| Заказ № | 2969390000 |
| Тип | WAD-FO 5 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4099986783973 |
| Кол. | 250 Штука |

WAD-FO 5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.55 mm | Глубина (дюймов) | 0.0217 inch |
| Высота | 5 mm | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина | 33.3 mm | Ширина (в дюймах) | 1.311 inch |
| Масса нетто | 0.13 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| Клей | Вспененный полиэтилен с акриловым клеем | Исполнение | самоклеящийся |
| Ширина | 33.3 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температурный диапазон, макс.. | -30 °C | Температурный диапазон, мин. | 80 °C |
| Цветовой код | желтый | Напечатанные символы | пустой |
| Установка / Изготовитель | Weidmueller | Количество на один рулон | 250 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Drawings



WAD-FO 5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Кол. | 1 ST | | |