

IE-FC-DFM-PWPC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Защита от прикосновения, Двойная рамка
Заказ №	2971460000
Тип	IE-FC-DFM-PWPC
GTIN (EAN)	4099986791541
Кол.	1 Штука

IE-FC-DFM-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	47.4 mm	Ширина (в дюймах)	1.8661 inch
Длина	112.4 mm	Длина (в дюймах)	4.4252 inch
Масса нетто	20 g		

Температуры

Температура хранения

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид изделия	Защита от прикосновения, Двойная рамка	Вид защиты	IP20
Материал	PC		

Общие стандарты

Сертификат № (cURus) E223801

Классификации

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

IE-FC-DFM-PWPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

