

**VP M20/15 EX CR 7J BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 20, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид 6
Заказ №	<a href="#">2978910000</a>
Тип	VP M20/15 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830974
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Масса нетто	5.4 g		

### Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	Условия утверждения	ATEX, IECEx, DNV, INMETRO

### Общие данные

Вид защиты с GWDR	IP66, IP68	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	70 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Да	Нормы	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0	Размер под ключ 1	23 mm
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Полиамид 6	Диаметр уплотнительного кольца	26.00 mm
Уплотнение	Хлоропрен	Резьба (наружная)	M 20
Длина резьбы	15 mm	Вид взрывозащиты	Ex e
Указания по установке	См инструкции по сборке		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		