



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, M 20, 15 мм, IP66, IP68, Полиамид 6 |
| Заказ № | 2978910000 |
| Тип | VP M20/15 EX CR 7J BK |
| GTIN (EAN) | 4099986830974 |
| Кол. | 100 Штука |

VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Высота | 21 mm | Высота (в дюймах) | 0.8268 inch |
| Масса нетто | 5.4 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| Обозначение | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X | Условия утверждения | ATEX, IECEX, DNV, INMETRO |

Общие данные

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Вид защиты с GWDR | IP66, IP68 | Силикон | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | Температурный диапазон, макс.. | 70 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Да | Нормы | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31 |
| Ударопрочность | 7 Дж по стандарту IEC 60079-0 | Размер под ключ 1 | 23 mm |
| Вид защиты | IP66, IP68 | Кабельный ввод | M 20 |
| Основной материал | Полиамид 6 | Диаметр уплотнительного кольца | 26.00 mm |
| Уплотнение | Хлоропрен | Резьба (наружная) | M 20 |
| Длина резьбы | 15 mm | Вид взрывозащиты | Ex e |
| Указания по установке | См инструкции по сборке | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |