

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2979350000
Тип	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	135 mm	Глубина (дюймов)	5.3149 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
Ширина	816 mm	Ширина (в дюймах)	32.1259 inch
Масса нетто	300 g		

Температуры

Рабочая температура -20 - 45°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

Данные о материалах

Основной материал корпуса твердый анодированный алюминий

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	230 V AC	Мощность	32.5 W
Возможность регулировки яркости	да, плавное затемнение		

Данные соединений

Количество полюсов 3

Общие технические данные

Цвет света (CCT)	5700K, White	Ток на освещение	5825 lm
Угол испускания	100 °	Срок службы	60.000 h
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид защиты	IP40

Технические характеристики кабеля

Основной материал корпуса твердый анодированный алюминий

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		