## Справочный листок технических данных

# IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Кабель LMN, RJ12 / RJ12, витая пара, подходит для интеллектуальных измерительных задач, без экранирования

#### Основные данные для заказа

Версия	Патч-кабель, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH (малодым- ный безгалогенный компаунд), 0.35 m, 6 кВ
Заказ №	<u>2979950000</u>
Тип	IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834279
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

## IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	( 6		
	6		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Длина	0.35 m	Длина (в дюймах)	13.7795 inch
Масса нетто	0.63 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-20 °C60 °C
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
Вилка левосторонняя			
Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный		
Вилка правосторонняя			
Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный		
Конструкция кабеля			
D	4.0		
Диаметр оболочки Сечение	4.8 mm 3x2xAWG 24/7	Цвет оболочки Экранирование	красный U/UTP
Сечение Количество жил	6	Диаметр оболочки, макс.	4.95 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.65 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд
Механические свойства и	свойства материала каб	беля	
Цветовой код Огнестойкость	красный in accordance with IEC 60332-1	Галогены	Нет
Штекер			
Штекер правый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный	Штекер левый	RJ12, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный

Дата создания 30.10.2025 11:16:57 MEZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV

## Технические данные

#### Электрические свойства кабеля

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		Рабочее напряжение	50 V
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ	Категория	Cat.3
Напряжение развязки, макс.	500 V		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

# Справочный листок технических данных



## IE-C6G06LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Схема соединений

Чертеж



