



Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент
Заказ №	2993490000
Тип	КТ 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Кол.	1 Штука

КТ 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	305 mm	Ширина (в дюймах)	12.0078 inch
Масса нетто	808.72 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Режущие инструменты

Медный секторный провод	3 x 50 SM	Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	500 kcmil
Медный кабель - гибкий, макс.	300 mm ²	Медный кабель - многожильный, макс. (kcmil)	600 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс.	300 mm ²	Медный кабель, макс. диаметр	40 mm
Алюминиевый секторный кабель	4 x 50 SE	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	500 kcmil
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм ²)	300 mm ²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		