Справочный листок технических дан-

KT 50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент
Заказ №	<u>2993500000</u>
Тип	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	110 mm	Высота (в дюймах)	4.3307 inch
Ширина	345 mm	Ширина (в дюймах)	13.5826 inch
Масса нетто	1205.6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Режущие инструменты

Медный секторный провод	4 x 70 SM	Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	800 kcmil
Медный кабель - гибкий, макс.	400 mm ²	Медный кабель - многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс.	400 mm ²	Медный кабель, макс. диаметр	52 mm
Алюминиевый секторный кабель	4 x 70 SE	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	400 mm ²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	52 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-90-11	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		