

Справочный листок технических данных

КТ 50

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент
Заказ №	2993500000
Тип	КТ 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Кол.	1 Штука



KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 mm
Высота	110 mm
Ширина	345 mm
Масса нетто	1205.6 g

Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота (в дюймах)	4.3307 inch
Ширина (в дюймах)	13.5826 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Режущие инструменты

Медный секторный провод	4 x 70 SM
Медный кабель - гибкий, макс.	400 mm ²
Медный кабель - многожильный, макс.	400 mm ²
Алюминиевый секторный кабель	4 x 70 SE
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (mm ²)	400 mm ²

Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	800 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil
Медный кабель, макс. диаметр	52 mm
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	52 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01