Справочный листок технических дан-

HDC 06B ALU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Концевой
	зажим, незаменяемый, Стандартный
Заказ №	<u>3001300000</u>
Тип	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	4099986902381
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000437

EC000437

27-44-02-02

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты	CE		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	29 mm	Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина	68 mm	Ширина (в дюймах)	2.6772 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	70 mm
Масса нетто	96.8 g		
Гемпературы			
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответстві	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19		
Расстояние между отверстиями, дли A2	ıна 70 mm	Ширина корпуса С	43 mm
Ширина цоколя С1	47 mm	Длина корпуса	60 mm
Высота корпуса В	29.3 mm	Высота цоколя В1	5.5 mm
Исполнение			
Верхняя часть/нижняя часть/крышк	а Нижняя часть	Крышка	без крышки
верхняя часть/ нижняя часть/ крышк Момент затяжки	а тижняя часть 1.2 Nm	крышка Вид соединения	PUSH IN
Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Концевой зажим незаменяемый
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	3
Гип	Навесной (проходной)	Исполнение скобы	Продольная скоба
	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
Уплотнение			
Уплотнение	3	Подходит для ModuPlug®	Да
Уплотнение BG		Подходит для ModuPlug®	Да
Уплотнение BG Общие данные		Подходит для ModuPlug® Класс пожаростойкости UL 94	Да V-0
Уплотнение ВG Общие данные Момент затяжки Основной материал корпуса	3 1.2 Nm Алюминиевое литье под давлением	Класс пожаростойкости UL 94 Поверхность	
Уплотнение BG Общие данные Момент затяжки	3 1.2 Nm Алюминиевое литье под	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

2 Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000437

EC000437

EC000437

27-44-02-02

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 06B ALU EXI

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Справочный листок технических данных

HDC 06B ALU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°С без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Тип	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722250000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821482	прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722260000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821499	прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722240000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821475	прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6

Типоразмер 3



Возможность отсоединения проводов в EXIзоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить.

Они идентифицируются по назначению артикула

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 6 FP EXI	Версия
Заказ №	3001190000	, Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 6, PUSH IN, Типоразмер
GTIN (EAN)	4099986902305	установки: 3
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 6 MP EXI	Версия
	TIDOTIL O WIL EX	Boponii
Заказ №	3001200000	, Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 6, PUSH IN, Типоразмер

Дата создания 13.11.2025 03:20:06 MEZ