

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Концевой зажим, незаменяемый, Стандартный |
| Заказ № | 3001300000 |
| Тип | HDC 06B ALU EXI |
| GTIN (EAN) | 409998690238 1 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| Глубина | 80 mm | Глубина (дюймов) | 3.1496 inch |
| Высота | 29 mm | Высота (в дюймах) | 1.1417 inch |
| Ширина | 45 mm | Ширина (в дюймах) | 1.7716 inch |
| Размеры крепежа, высота | 32 mm | Размеры крепежа, ширина | 70 mm |
| Масса нетто | 96.8 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |

Габаритные размеры

| | | | |
|--|--------|------------------|-------|
| Расстояние между отверстиями, длина A2 | 70 mm | Кабельный вход | Нет |
| Ширина корпуса C | 43 mm | Ширина цоколя C1 | 47 mm |
| Длина корпуса | 60 mm | Высота корпуса B | 29 mm |
| Высота цоколя B1 | 5.5 mm | | |

Исполнение

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Кабельные вводы, количество | 0 | Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть |
| Крышка | без крышки | Момент затяжки | 1.2 Nm |
| Количество кабельных входов сбоку | 0 | Вид соединения | PUSH IN |
| Исполнение корпуса | Корпус для настенного монтажа | Исполнение затворной системы | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Концевой зажим, незаменяемый |
| Конструкция | Стандартный | Типоразмер установки | 3 |
| Кабельный вход | Нет | Тип | Навесной (проходной) |
| Исполнение скобы | Продольная скоба | Уплотнение | NBR |
| Цвет (RAL) | RAL 7035 | BG | 3 |
| Подходит для ModuPlug® | Да | | |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Поверхность | Порошковое покрытие |
| Вид защиты | IP65, во вставленном состоянии | Вид взрывозащиты | II 2G Ex ib IIC T6 Gb |

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударпрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VG M20 EXI 7-13 CR7J G4 | Версия |
| Заказ № | 2722250000 | VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4050118821482 | прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, |
| Кол. | 50 ST | IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
| Тип | VG M20 EXI 11-14 CR7J G4 | Версия |
| Заказ № | 2722260000 | VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4050118821499 | прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, |
| Кол. | 50 ST | IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
| Тип | VG M20 EXI 7-12 CR7J G4 | Версия |
| Заказ № | 2722240000 | VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4050118821475 | прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, |
| Кол. | 50 ST | IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |

Типоразмер 3



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить. Они идентифицируются по назначению артикула

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC HE 6 FP EXI | Версия |
| Заказ № | 3001190000 | , Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 6, PUSH IN, Типоразмер |
| GTIN (EAN) | 4099986902305 | установки: 3 |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC HE 6 MP EXI | Версия |
| Заказ № | 3001200000 | , Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 6, PUSH IN, Типоразмер |
| GTIN (EAN) | 4099986902312 | установки: 3 |
| Кол. | 1 ST | |