Справочный листок технических дан-

HDC 16B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Боковой зажим, незаменяемый, Поперечная скоба для фиксации
	на нижней части, Стандартный
Заказ №	<u>3001320000</u>
Тип	HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902404
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
Сертификаты	CE			
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	29.3 mm	Высота (в дюймах)	1.1535 inch	
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch	
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	103 mm	
М асса нетто	159 g			
Температуры				
Предельная температура	-40 °C 125 °C			
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	COOTBOTCTBVOT 602 MCKRIOU	ашил		
REACH SVHC	Соответствует без исключения Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d1			
Габаритные размеры	,			
Расстояние между отверстиями, длина	a 103 mm	Ширина цоколя С1	47 mm	
А2	2 100 mm	ширина цеколи от	47 IIIII	
Длина корпуса	93.3 mm	Высота корпуса В	29.5 mm	
Высота цоколя В1	5.3 mm			
Исполнение				
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть	Вид соединения	PUSH IN	
Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Исполнение затворной системы	Боковой зажим, незаменяемый, Поперечная скоба для фиксации на нижней части	
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	6	
Гип	Навесной (проходной)	Исполнение скобы	Поперечная скоба	
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035	
BG	6	Подходит для ModuPlug®	Да	
Общие данные				
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии	
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь	
Вид взрывозащиты	II 2G Ex ib IIC T6 Gb			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437	
ETIIVI O.O				
	EC000437	ETIM 9.0	EC000437	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 27-44-02-02	

Дата создания 13.11.2025 04:41:35 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Справочный листок технических данных

HDC 16B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ех і (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°С без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722270000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821505	прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
_		
Тип	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Версия
тип Заказ №	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 2722280000	Версия VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
		·

Типоразмер 6



Возможность отсоединения проводов в EXIзоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить.

Они идентифицируются по назначению артикула

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 16 FP EXI	Версия
Заказ №	3001240000	, Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902343	Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 16 MP EXI	Версия
Заказ №	3001250000	, Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902350	Типоразмер установки: 6

Дата создания 13.11.2025 04:41:35 MEZ

Статус каталога / Изображения