

HDC 16B ABU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 6, Вид защиты: IP 65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Боковой зажим, незаменяемый, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
Заказ №	3001320000
Тип	HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902404
Кол.	1 Штука

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	29.3 mm	Высота (в дюймах)	1.1535 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	103 mm
Масса нетто	159 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Габаритные размеры

Расстояние между отверстиями, длина A2	103 mm	Кабельный вход	Нет
Ширина цоколя C 1	47 mm	Длина корпуса	93.3 mm
Высота корпуса B	29.5 mm	Высота цоколя B 1	5.3 mm

Исполнение

Кабельные вводы, количество	0	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Крышка	без крышки	Количество кабельных входов сбоку	0
Вид соединения	PUSH IN	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Исполнение затворной системы	Боковой зажим, незаменяемый, Поперечная скоба для фиксации на нижней части	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	6	Кабельный вход	Нет
Тип	Навесной (проходной)	Исполнение скобы	Поперечная скоба
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	6	Подходит для ModuPlug®	Да

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP 65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Вид взрывозащиты	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C




Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударпрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722270000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821505	прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722280000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821512	прямой, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,
Кол.	25 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6

Типоразмер 6



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить. Они идентифицируются по назначению артикула

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 16 FP EXI	Версия
Заказ №	3001240000	, Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902343	Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 16 MP EXI	Версия
Заказ №	3001250000	, Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902350	Типоразмер установки: 6
Кол.	1 ST	