



## HDC 24B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP 65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, незаменяемый, Стандартный
Заказ №	<a href="#">3001330000</a>
Тип	HDC 24B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902411
Кол.	1 Штука



## HDC 24B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Высота	33.8 mm	Высота (в дюймах)	1.3307 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	130 mm
Масса нетто	174 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

### Габаритные размеры

Расстояние между отверстиями, длина 130 mm	Кабельный вход	Нет	
A2			
Ширина корпуса C	43 mm	Ширина цоколя C1	47 mm
Длина корпуса	120 mm	Высота корпуса B	30 mm
Высота цоколя B1	5.3 mm		

### Исполнение

Кабельные вводы, количество	0	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Крышка	без крышки	Количество кабельных входов сбоку	0
Вид соединения	PUSH IN	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, незаменяемый	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	8	Кабельный вход	Нет
Тип	Навесной (проходной)	Исполнение скобы	Поперечная скоба
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	8		

### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP 65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Вид взрывозащиты	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

## Технические данные

### Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 24B ABU EXI

### Аксессуары

**Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C**



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

#### Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Версия
Заказ №	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66,
GTIN (EAN)	4050118821505	IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	50 ST	
Тип	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Версия
Заказ №	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,
GTIN (EAN)	4050118821512	IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	25 ST	

### Типоразмер 8



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить. Они идентифицируются по назначению артикула

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 FP EXI	Версия
Заказ №	<a href="#">3001270000</a>	, Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902367	Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MP EXI	Версия
Заказ №	<a href="#">3001280000</a>	, Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902374	Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	