Справочный листок технических дан-

HDC 24B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Возможность отсоединения проводов в EXI-зоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку.

Представленные здесь EXI-корпуса Rockstar® идентифицированы для использования по назначению артикула.

Поэтому синий цвет не требуется. Для заполнения корпуса требуется синий EXI-ввод.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Заказ №	<u>3001520000</u>
Тип	HDC 24B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902497
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC 24B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Сертификаты	CE		
ROHS	Соответствовать		
	COCIDETOIDEDATE		
Размеры и массы			_
	93.3 mm	Глубина (дюймов)	3.6732 inch
Зысота	63 mm	Высота (в дюймах)	2.4803 inch
Ширина	59 mm		2.3228 inch
Иасса нетто	276 g	ширина (в дюлинах)	2.0220 men
Гемпературы			
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	OTHER	
Габаритные размеры			
Кабельный вход	с резьбой	Ширина корпуса С	43 mm
 Цлина корпуса	120 mm	Высота корпуса В	62.58 mm
Исполнение			
Типоразмер кабельных вводов	M 25	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть
Иомент затяжки •	1.2 Nm	Количество кабельных входов сверху	1
Лсполнение корпуса	Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части
Сонструкция	Стандартный	Типоразмер установки	8
(абельный вход	с резьбой	Тип	вилка
1сполнение скобы	Поперечная скоба	Резьба (внутренняя)	M 25
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	8
Подходит для ModuPlug®	Нет		
Общие данные			
Момент затяжки	1.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье по давлением
Товерхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Вид взрывозащиты	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		
Классификации	,		
TIM CO	FC000427	ETIM 7.0	FC000427
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02	LOLAGO 14.0	21-44-02-02

ECLASS 15.0

27-44-02-02

Справочный листок технических данных

HDC 24B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Уплотнение из хлоропрена, от -40 до +70 °C



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°С без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Тип	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Версия
Заказ №	2722270000	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821505	прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66,
Кол.	50 ST	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Версия
Заказ №	070000000	
Jaka3 INº	<u>2722280000</u>	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118821512	VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,

Типоразмер 8



Возможность отсоединения проводов в EXIзоне упрощает монтаж и обслуживание, а также обеспечивает более качественную подготовку. Представленные здесь EXI-вставки Rockstar® оснащены соединениями PUSH IN и поэтому их очень легко соединить.

Они идентифицируются по назначению артикула

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 FP EXI	Версия
Заказ №	3001270000	, Гнездо, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902367	Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MP EXI	Версия
Заказ №	3001280000	, Штекер, 500 V, 5 A, Количество полюсов: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4099986902374	Типоразмер установки: 8

Дата создания 14.11.2025 12:28:31 MEZ