



CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 75 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1
Заказ №	3008220000
Тип	CMA-A20-75-1A-1-1,5VA
GTIN (EAN)	4099986909472
Кол.	1 Штука
Производитель	ENTES Elektronik

Справочный листок технических данных

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Высота	65 mm	Высота (в дюймах)	2.5591 inch
Ширина	47 mm	Ширина (в дюймах)	1.8504 inch
Масса нетто	250 g		

Температуры

Температура хранения	Rабочая температура	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Номинальный непрерывный тепловой ток I _{nom}	1,2 x I _{nom}
Номинальная частота	50 / 60 Hz		

Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	1.5 VA	Первичный ток	75 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Напряжение развязки	3 kV/1 мин
----------------	---	---------------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

