

**CMA-A20-100-1A-1-2,5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Вставные токовые трансформаторы**

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 100 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 1
Заказ №	<a href="#">3008230000</a>
Тип	CMA-A20-100-1A-1-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909489
Кол.	1 Штука
Производитель	ENTES Elektronik

## CMA-A20-100-1A-1-2,5VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Высота	65 mm	Высота (в дюймах)	2.5591 inch
Ширина	47 mm	Ширина (в дюймах)	1.8504 inch
Масса нетто	250 g		

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические характеристики

Вид защиты IP20 Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой 1,2 x Iном.  
 Номинальная частота 50 / 60 Hz

### Электрические характеристики

Класс точности 1 Вторичный ток 0...1 A  
 Нагрузка 2.5 VA Первичный ток 100 A

### Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности 1 Напряжение развязки 3 кВ/1 мин

### Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**Изображения**

