Data sheet

SK RT SAKS3 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Колпачок крышки винта (клемма)
Заказ №	3008760000
Тип	SK RT SAKS3 Z
GTIN (EAN)	4032248050369
Кол.	625 Штука

SK RT SAKS3 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	11.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4528 inch
Масса нетто	5.65 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид	Цветовой код	красный

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		