#### **POWERCRIMPER VARIO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Рационализация процессов обжима требует увеличения степени автоматизации отдельных операций. "Оптимизация сроков монтажа" – это требование, предъявляемое ориентированными на будущее заказчиками к своим стратегическим партнерам. Ответом на этот вызов становятся автоматы, обеспечивающие рациональную обработку проводного материала. При этом главную роль для клиента играют универ-

Обширный ассортимент автоматов производства Weidmüller гарантирует клиентам подбор профессионального и рационального решения в области обработки и переработки кабеля.

#### Основные данные для заказа

сальность и функциональность.

Версия	Автоматические машины, Аппарат для обжима
Заказ №	<u>3032890000</u>
Тип	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	4099986985391
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

## Weidmüller **3**

#### **POWERCRIMPER VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты
-------------

KUHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	300 mm	Глубина (дюймов)	11.811 inch
Высота	220 mm	Высота (в дюймах)	8.6614 inch
Ширина	190 mm	Ширина (в дюймах)	7.4803 inch
Масса нетто	9000 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

#### Автоматы для обжима наконечников

Привод	электрический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Длина обжима	12 mm	Расходные материалы	с изоляцией и без, поставляемые россыпью кабельные наконечники, для изолированных кабельных наконечников отдельной детали
Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Длина вставки	38 mm
Диапазон обжимаемых проводников	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01	ECLASS 15.0	17-13-01-01

Статус каталога / Изображения

#### **POWERCRIMPER VARIO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

**POWERCRIMPER VARIO** 

#### Принадлежности/запчасти

#### Основные данные для заказа

Тип	ADAPTER PCV HT0	Версия
Заказ №	3064900000	Автоматические машины, Аппарат для обжима
GTIN (EAN)	4099987058353	
Кол.	1 ST	

#### Принадлежности / запасные части





Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

#### Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 16E	Версия
Заказ №	9012640000	16mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4008190114831	
Кол.	1 ST	
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия
Заказ №	9011620000	6mm², Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4008190207939	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES PZ ZH 16	Версия
Заказ №	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Кол.	1 ST	



## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **POWERCRIMPER VARIO**

Аксессуары

#### Принадлежности/запчасти

#### Основные данные для заказа

Тип	STORAGEBOX PCV	Версия
Заказ №	<u>3043810000</u>	Автоматические машины, Аппарат для обжима
GTIN (EAN)	4099987017084	
Кол.	1 ST	
Тип	ADAPTER PCV HT0	Версия
Тип Заказ №	ADAPTER PCV HT0 3064900000	Версия Автоматические машины, Аппарат для обжима

#### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

#### Основные данные для заказа

	то данные для осита	
Тип	EINSATZPAAR PZ 16E	Версия
Заказ №	9012640000	16mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4008190114831	
Кол.	1 ST	
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия
Заказ №	9011620000	6mm², Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4008190207939	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES PZ ZH 16	Версия
Заказ №	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения



#### **POWERCRIMPER VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Принадлежности/запчасти

#### Основные данные для заказа

Тип	STORAGEBOX PCV	Версия
Заказ №	3043810000	Автоматические машины, Аппарат для обжима
GTIN (EAN)	4099987017084	
Кол.	1 ST	