

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Рационализация процессов обжима требует увеличения степени автоматизации отдельных операций. "Оптимизация сроков монтажа" – это требование, предъявляемое ориентированными на будущее заказчиками к своим стратегическим партнерам. Ответом на этот вызов становятся автоматы, обеспечивающие рациональную обработку проводного материала. При этом главную роль для клиента играют универсальность и функциональность. Обширный ассортимент автоматов производства Weidmüller гарантирует клиентам подбор профессионального и рационального решения в области обработки и переработки кабеля.

**Основные данные для заказа**

Версия	Автоматические машины, Аппарат для обжима
Заказ №	<a href="#">3032890000</a>
Тип	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Кол.	1 Штука

## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	300 mm	Глубина (дюймов)	11.811 inch
Высота	220 mm	Высота (в дюймах)	8.6614 inch
Ширина	190 mm	Ширина (в дюймах)	7.4803 inch
Масса нетто	9000 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Автоматы для обжима наконечников

Привод	электрический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Длина обжима	12 mm	Расходные материалы	с изоляцией и без, поставляемые россыпью кабельные наконечники, для изолированных кабельных наконечников отдельной детали
Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Длина вставки	38 mm
Диапазон обжимаемых проводников	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Принадлежности/запчасти

## Основные данные для заказа

Тип	ADAPTER PCV HTO	Версия	
Заказ №	<a href="#">3064900000</a>	Автоматические машины, Аппарат для обжима	
GTIN (EAN)	4099987058353		
Кол.	1 ST		

## Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 16E	Версия	
Заказ №	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием	
GTIN (EAN)	4008190114831		
Кол.	1 ST		
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия	
Заказ №	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим	
GTIN (EAN)	4008190207939		
Кол.	1 ST		
Тип	ERTE ES PZ ZH 16	Версия	
Заказ №	<a href="#">9054580000</a>		
GTIN (EAN)	4032248052493		
Кол.	1 ST		

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

### Принадлежности/запчасти

#### Основные данные для заказа

Тип	STORAGEBOX PCV	Версия
Заказ №	<a href="#">3043810000</a>	Автоматические машины, Аппарат для обжима
GTIN (EAN)	4099987017084	
Кол.	1 ST	
Тип	ADAPTER PCV HTO	Версия
Заказ №	<a href="#">3064900000</a>	Автоматические машины, Аппарат для обжима
GTIN (EAN)	4099987058353	
Кол.	1 ST	

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

#### Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 16E	Версия
Заказ №	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4008190114831	
Кол.	1 ST	
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия
Заказ №	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4008190207939	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES PZ ZH 16	Версия
Заказ №	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Кол.	1 ST	

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Принадлежности/запчасти****Основные данные для заказа**

Тип	STORAGEBOX PCV	Версия	
Заказ №	<a href="#">3043810000</a>	Автоматические машины, Аппарат для обжима	
GTIN (EAN)	4099987017084		
Кол.	1 ST		