

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Заказ №	3034840000
Тип	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Кол.	500 Штука

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	112 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	12.7 mm
Наружный диаметр провода, мин.	9.6 mm	Наружный диаметр провода	9.6 - 12.7 mm

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеющийся	Ширина	70 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Основной материал	Пленка, полиэстер
Напечатанные символы	без	Размер маркировочной области	30 x 15 mm
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Количество на один рулон	500

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		