

## PV-WM4C-T-4/6M-



### Фотоэлектрические разъемы WM4 C

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм<sup>2</sup> и 6 мм<sup>2</sup>
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом IEC 62852
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, Версия для тока DC
Заказ №	<a href="#">3035660000</a>
Тип	PV-WM4C-T-4/6M-
GTIN (EAN)	4099986994553
Кол.	100 Штука

## PV-WM4C-T-4/6M-

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E548140

### Размеры и массы

Масса нетто 19.29 g

### Технические данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	7 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	5.5 mm
Сертификаты	UL	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>	Вид защиты	IP65, IP67, IP2x, открытый
Степень загрязнения	3 (2 внутри герметичной области)	Расчетное напряжение	1500 V DC (IEC)
Резьба (наружная)	M 16	Номинальный ток	35 A

### Гарантия

Период времени 2 года

### Важное примечание

Сведения об изделии Please order contacts separately

### Классификации

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV-WM4C-T-4/6M-

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV	Версия
Заказ №	<a href="#">1204280000</a>	Вставка
GTIN (EAN)	4032248987030	
Кол.	1 ST	

### ... для фотоэлектрических соединительных разъемов



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

### Основные данные для заказа

Тип	CTF PV WM4	Версия
Заказ №	<a href="#">1222870000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Обжимной инструмент для
GTIN (EAN)	4050118006254	фотогальванических контактов, механическая, без сменных
Кол.	1 ST	вставок

## PV-WM4C-T-4/6M-

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Аксессуар



Крышка для защиты от пыли «Dustcap VSSO» защищает Weidmüller и фотоэлектрические соединители типа 4 от попадания пыли и грязи.

«SafetyClip» защищает фотоэлектрические соединители Weidmüller от случайного открывания, они могут быть разблокированы только специальным многофункциональным инструментом.

### Основные данные для заказа

Тип	VSSO WM4 C	Версия	
Заказ №	<a href="#">1254870000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плоская конструкция	
GTIN (EAN)	4050118047479		
Кол.	100 ST		

### Multi-Tool PV Set



При использовании многофункционального инструмента Weidmüller предлагает многофункциональный инструмент для обработки фотоэлектрических соединений.

### Основные данные для заказа

Тип	PV-WM4C-T-TOOL	Версия	
Заказ №	<a href="#">3035720000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Инструмент, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4099986994591		
Кол.	1 ST		

### Вилочные контакты



Фотоэлектрические разъемы WM4 C

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм<sup>2</sup> и 6 мм<sup>2</sup>
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом IEC 62852
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

### Основные данные для заказа

Тип	SFKO WM4 C BT	Версия	
Заказ №	<a href="#">1530680000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,	
GTIN (EAN)	4050118335279	Вилочная часть	
Кол.	100 ST		

**PV-WM4C-T-4/6M-**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	SFKO WM4 C RL	Версия	
Заказ №	<a href="#">1530780000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,	
GTIN (EAN)	4050118335484	Вилочная часть	
Кол.	4500 ST		