

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

Заказ №	3042000000
Тип	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	66.5 mm	Глубина (дюймов)	2.6181 inch
Высота	40.5 mm	Высота (в дюймах)	1.5945 inch
Ширина	18.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.7283 inch
Масса нетто	0 g		

Данные соединения

Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 16
Вид соединения	PUSH IN	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1.5 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.14 mm ²		

Системные данные

Интерфейс	RS232/485	Гальваническая развязка	500 В пост. тока
Соединение	PUSH IN		

Электропитание

Напряжение питания	5 В пост. тока $\pm 4\%$ через UC20	Потребляемый ток от I _{сист.} , тип.	<200 mA
--------------------	-------------------------------------	---	---------

Важное примечание

Сведения об изделии	The matching end brackets are included with the control.
---------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

BLF 3.50/180LR



Организуйте соединения эффективным образом даже в условиях ограниченного пространства: гнездовой соединитель с пружинным соединением (PUSH IN) на уровне вставных соединений, используемый совместно со штекерными соединителями с шагом 3,50 мм.

Основные данные для заказа

Тип	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Версия
Заказ №	2459740000	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50
GTIN (EAN)	4050118475159	mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным
Кол.	48 ST	устройством, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик