

PRINTJET MINI



Вместе с PrintJet CONNECT мы разработали струйный принтер с высокой производительностью, который более, чем соответствует этим требованиям. Кроме того, PrintJet MINI — это компактное решение для небольших заданий печати, которое идеально подходит для пользователей, которые ценят универсальность и точность. Оба устройства являются частью системы маркировки Weidmüller и обеспечивают максимальный КПД.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Метод струйной печати, 600 DPI, MultiCard
Заказ №	3049980000
Тип	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
Кол.	1 Штука

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	190 mm	Высота (в дюймах)	7.4803 inch
Ширина	330 mm	Ширина (в дюймах)	12.9921 inch
Длина	540 mm	Длина (в дюймах)	21.2598 inch
Масса нетто	8500 g		

Температуры

Температура окружающей среды	18 °C...30 °C	Влажность	10...80% (без появления конденсата)
------------------------------	---------------	-----------	-------------------------------------




Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiCard	Система заправки	Картридж с чернилами
Подача	Ручная заправка	Метод выполнения печати	Метод струйной печати
Интерфейс	USB, LAN	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Тип	PrintJet	Напряжение питания	100...240 V AC
ОС	Windows 10, Windows 11	Драйвер принтера	Windows 10, Windows 11
Скорость печати	About 1.5 minutes per MultiCard	Разрешение печати, макс.	600 DPI
Работа от аккумулятора	Нет	Download	M-Print PRO
Входит в комплект поставки	Электропитание (100–240 В перем. тока; 50/60 Гц), Кабель Ethernet, Вилка (Европа), MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Краткое руководство пользователя, Вилка (Великобритания), Кабель USB, Блок питания (100–240 В перем. тока/50#98–60 Гц), Китайский штекер, Картридж с чернилами	Установка / Изготовитель	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Изображения



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

PrintJet MINI



Основные данные для заказа

Тип	PJM INK K	Версия
Заказ №	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
Кол.	1 ST	
Тип	PJM WASTE PAD	Версия
Заказ №	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
Кол.	1 ST	

Аксессуары

M-Print® PRO



Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.
- Широкий ряд форматов изображений (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (*.txt, *.csv, *.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	M-PRINT PRO	Версия	
Заказ №	1905490000	Программное обеспечение для печати маркировки, Программное	
GTIN (EAN)	4032248526291	обеспечение, Windows 10, Windows 11, ПО принтера	
Кол.	1 ST		

PrintJet MINI



Основные данные для заказа

Тип	PJ MINI CASE	Версия	
Заказ №	3109810000		
GTIN (EAN)	4099987188142		
Кол.	1 ST		