


CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Перемычка для гнезд в CUBESERIES CRI.

- Версии с пластиком красного и синего цветов для кодировок потенциала Версии для гнезд PUSH IN:
- Восьмиконтактная перемычка для A1 и A2 катушки
- Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами
- Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить выходные каналы в пределах одного гнезда Версия для винтовых гнезд:
- Восьмиконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами

Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Перемычка
Заказ №	3052620000
Тип	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Кол.	2 Штука



CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	13.8 mm	Глубина (дюймов)	0.5433 inch
Высота	11.3 mm	Высота (в дюймах)	0.4449 inch
Ширина	111.3 mm	Ширина (в дюймах)	4.3819 inch
Масса нетто	7.5 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о перемычках

Номинальный ток	10 A	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	серый
Количество полюсов	8	Шаг в мм (P)	15.00 mm
Исполнение	можно подрезать по длине		

Расчетные данные UL

Номинальный ток (UL)	10 A
----------------------	------

Общие данные

Исполнение	можно подрезать по длине	Цветовой код	серый
------------	--------------------------	--------------	-------

Размеры


Шаг в мм (P)	15.00 mm
--------------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Изображения

Пример использования



Изображения

Miscellaneous

Type code CUBE SERIES accessories versions

