

**CXI CCP 8P RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Перемычка для гнезд в CUBESERIES CRI.

- Версии с пластиком красного и синего цветов для кодировок потенциала Версии для гнезд PUSH IN:
- Восьмиконтактная перемычка для A1 и A2 катушки
- Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами
- Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить выходные каналы в пределах одного гнезда Версия для винтовых гнезд:
- Восьмиконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами

**Основные данные для заказа**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | CUBESERIES, Перемычка      |
| Заказ №    | <a href="#">3052690000</a> |
| Тип        | CXI CCP 8P RD              |
| GTIN (EAN) | 409998702249 1             |
| Кол.       | 10 Штука                   |

## CXI CCP 8P RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |     |
|-------------|-----|
| Масса нетто | 6 g |
|-------------|-----|

## Температуры

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура |
|----------------------|---------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Данные о перемычках

|  |         |                    |                          |
|--|---------|--------------------|--------------------------|
| Номинальный ток                          | 10 А    | Изоляция           | Да                       |
| Защита от прикосновения к опасным частям | Да      | Цветовой код       | красный                  |
| Количество перемкнутых клемм             | 8       | Количество полюсов | 2                        |
| Вид монтажа                              | втычной | Исполнение         | можно подрезать по длине |

## Расчетные данные UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Номинальный ток (UL) | 10 А |
|----------------------|------|


## Общие данные

|            |                          |              |         |
|------------|--------------------------|--------------|---------|
| Исполнение | можно подрезать по длине | Цветовой код | красный |
|------------|--------------------------|--------------|---------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

Пример использования



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**



## CXI CCP 8P RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Принадлежности



## Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы u-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Тип        | UR20-EBK-ACC               | Версия         |  |
| Заказ №    | <a href="#">1346610000</a> | End bracket, , |  |
| GTIN (EAN) | 4050118151596              |                |  |
| Кол.       | 5 ST                       |                |  |

## Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережатия и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | KT 8                       | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">9002650000</a> | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |  |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |