

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**Гнезда реле для реле CUBESERIES CRM**

- Версия с 4 выходными переключающими группами контактов для реле с 2 и 4 переключающими группами контактов
- Винтовое соединение и соединение PUSH IN
- Гнезда PUSH IN с широкими толкателями для отверток с размером жала до 1,0 x 5,5 мм
- Различные возможные перемычки
- Подходящие принадлежности, например перемычки, фиксирующие зажимы и светодиодные модули

Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Разъем реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 8 A, PUSH IN
Заказ №	3053140000
Тип	CSM P 4CO
GTIN (EAN)	4099987022965
Кол.	10 Штука

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223759

Размеры и массы

Глубина	45.9 mm
Высота	97 mm
Ширина	31 mm
Масса нетто	75 g

Глубина (дюймов)	1.8071 inch
Высота (в дюймах)	3.8189 inch
Ширина (в дюймах)	1.2205 inch

Температуры

Температура хранения	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура	Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E223759
----------------------	---------

сторона управления

Индикация состояния	Нет
---------------------	-----

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Непрерывный ток	12 A @ 2 CO; 8 A @ 4 CO
Макс. коммутируемое напряжение, AC 300 V		Тип контакта	4 CO contact

Общие данные

Рабочая высота	≤ 2000 м, над уровнем моря		
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		
Цветовой код	черный		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Розетка	
	Класс горючести UL94	V-0	
	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-0	

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Координация изоляции**

Степень загрязнения	2
Группа изоляционного материала	IIIa
Диэлектрическая прочность смежных контактов	3 kVeff / 1 Min.
Импульсное перенапряжение, до	3 kV

Категория перенапряжения	II
Электрическая прочность вход-выход	4 кВэфф / 1 мин.
Электрическая прочность относительно монтажной рейки	3 kVeff / 1 min.
Вид защиты	IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA)	607178-80219312	Сертификат № (cURus)	E223759
--------------------	-----------------	----------------------	---------

Размеры

Метод проводного соединения	PUSH IN	Длина снятия изоляции	8 mm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1.5 mm ²	Измерительное соединение	
Диапазон зажима, макс.	1.5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1.5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 16	Сечение подключаемого провода, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	AWG 24
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.	1.5 mm ²	Размер лезвия	1 mm ²
			0,6 x 3,5 мм




Классификации

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

CSM P 4CO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Drawings**Схема соединений****Dimensional drawing****Dimensional drawing****Miscellaneous****Insert flexible and solid cables**

 Stranded with ferrule
 Solid

 Stranded without ferrule




Solid wires can be inserted without opening the terminal.



Stranded wires without ferrule can be inserted by pushing down the actuator using a screwdriver.

Miscellaneous**Removal of cables**

-  Stranded with ferrule
-  Stranded without ferrule
-  Solid




Push the actuator with a screwdriver to remove the wire.
actuator

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Miscellaneous**Type code CUBESERIES socket versions**

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Перемычки



Перемычка для гнезд в CUBESERIES CRI.

- Версии с пластиком красного и синего цветов для кодировок потенциала Версии для гнезд PUSH IN:
 - Восьмиконтактная перемычка для A1 и A2 катушки
 - Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами
 - Двухконтактная вставная перемычка, чтобы соединить выходные каналы в пределах одного гнезда
- Версия для винтовых гнезд:
 - Восьмиконтактная вставная перемычка, чтобы соединить с соседними гнездами

Основные данные для заказа

Тип	CXX JMP 2P BL	Версия
Заказ №	3053260000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023085	
Кол.	30 ST	
Тип	CXX JMP 2P RD	Версия
Заказ №	3053250000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023078	
Кол.	30 ST	

Светодиод



Основные данные для заказа

Тип	CXX L 61G	Версия
Заказ №	3053420000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 6...
GTIN (EAN)	4099987023207	24 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX L 61R	Версия
Заказ №	3053410000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 6...
GTIN (EAN)	4099987023191	24 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX L 62G	Версия
Заказ №	3053440000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023221	24...60 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX L 62R	Версия
Заказ №	3053430000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023214	24...60 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	CXX L 63G	Версия
Заказ №	3053460000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023245	110...230 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX L 63R	Версия
Заказ №	3053450000	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023238	110...230 V UC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	

Светодиод и шунтирующий диод**Основные данные для заказа**

Тип	CXX LD 41G	Версия
Заказ №	3053310000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023115	Номинальное напряжение: 6...24 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX LD 41R	Версия
Заказ №	3053290000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023108	Номинальное напряжение: 6...24 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX LD 42G	Версия
Заказ №	3053340000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023139	Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX LD 42R	Версия
Заказ №	3053320000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023122	Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX LD 43G	Версия
Заказ №	3053360000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023153	Номинальное напряжение: 110...230 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX LD 43R	Версия
Заказ №	3053350000	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом,
GTIN (EAN)	4099987023146	Номинальное напряжение: 110...230 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Модули защиты****Основные данные для заказа**

Тип	CXX D 21N	Версия
Заказ №	3053270000	CUBESERIES, Безынерционный диод, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023092	6...230 V DC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX RC 51	Версия
Заказ №	3053370000	CUBESERIES, RC-элемент, Номинальное напряжение: 6...24 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023160	Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX RC 52	Версия
Заказ №	3053390000	CUBESERIES, RC-элемент, Номинальное напряжение: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023177	Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX RC 53	Версия
Заказ №	3053400000	CUBESERIES, RC-элемент, Номинальное напряжение: 110...230 V
GTIN (EAN)	4099987023184	AC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX V 71	Версия
Заказ №	3053470000	CUBESERIES, Защитный варистор, Номинальное напряжение: 6...
GTIN (EAN)	4099987023252	24 V AC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX V 72	Версия
Заказ №	3053480000	CUBESERIES, Защитный варистор, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023269	110...130 V AC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	
Тип	CXX V 73	Версия
Заказ №	3053490000	CUBESERIES, Защитный варистор, Номинальное напряжение:
GTIN (EAN)	4099987023276	220...240 V AC, Втычное соединение
Кол.	20 ST	

Перемычки

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	CXM CCP 2P BL	Версия
Заказ №	3053230000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023054	
Кол.	20 ST	
Тип	CXM CCP 2P RD	Версия
Заказ №	3053220000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023047	
Кол.	20 ST	
Тип	CXM CCP 8P BL	Версия
Заказ №	3053210000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023030	
Кол.	10 ST	
Тип	CXM CCP 8P RD	Версия
Заказ №	3053200000	CUBESERIES, Перемычка
GTIN (EAN)	4099987023023	
Кол.	10 ST	

Фиксирующие зажимы



Фиксирующие зажимы для реле CUBESERIES CRI.

Пластиковый фиксирующий зажим:

- С функцией выталкивателя реле
- Маркировочные пазы для маркеров MultiFit
- Подходит для реле с контрольной кнопкой и без нее

Металлический фиксирующий зажим:

- Для надежной фиксации реле в гнезде

Основные данные для заказа

Тип	CXM CLIP M	Версия
Заказ №	3053190000	CUBESERIES, Фиксирующий зажим
GTIN (EAN)	4099987023016	
Кол.	25 ST	
Тип	CXM CLIP P	Версия
Заказ №	3053240000	CUBESERIES, Фиксирующий зажим
GTIN (EAN)	4099987023061	
Кол.	10 ST	

Принадлежности



Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы i-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Основные данные для заказа**

Тип	UR20-EBK-ACC	Версия
Заказ №	1346610000	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Кол.	5 ST	

ESG-FO 8/20

Гарантия длительного срока службы: ESG
 Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.
 Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Тип	ESG-FO 8/20 MM WS	Версия
Заказ №	2620950000	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118626032	
Кол.	1000 ST	