


**CXX LD 41G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 6...24 V DC, Втычное соединение
Заказ №	<b>3053310000</b>
Тип	CXX LD 41G
GTIN (EAN)	4099987023115
Кол.	20 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### сторона управления

Номинальное напряжение	6...24 V DC	Номинальный ток, DC	6.7 mA
Индикация состояния	Зеленый светодиод	Схема защиты	Безынерционный диод

### Общие данные

Цветовой код	черный	Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
			Класс горючести UL94	V-2

### Размеры


Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

### Классификации


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Изображения

Connection diagram



Dimensional drawing



## Изображения

### Miscellaneous

#### Type code CUBESERIES LED / protective module versions

<b>Product family</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Input voltage and LED color</b>					
C CUBESERIES							21N 6-230 V DC
<b>Product type</b>	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
X Accessories							41G 6-24 V DC LED green
<b>Accessory for which relay design</b>	<input type="checkbox"/>						42R 24-60 V DC LED red
X Universal use							42G 24-60 V DC LED green
<b>Function</b>	<input type="checkbox"/>						43R 110-230 V DC LED red
L LED							43G 110-230 V DC LED green
D Free-wheeling diode							51 6-24 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode							52 24-60 V AC/DC
V Varistor							53 110-240 V AC/DC
RC RC element							61R 6-24 V AC/DC LED red
							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC