

CXX LD 43G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 110...230 V DC, Втычное соединение
Заказ №	3053360000
Тип	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
Кол.	20 Штука

CXX LD 43G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	110...230 V DC	Номинальный ток, DC	4 mA
Индикация состояния	Зеленый светодиод	Схема защиты	Безынерционный диод

Общие данные

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	

Размеры


Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификации


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

