


**CXX RC 52****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

Версия	CUBESERIES, RC-элемент, Номинальное напряжение: 24...60 V UC, Втычное соединение
Заказ №	<a href="#">3053390000</a>
Тип	CXX RC 52
GTIN (EAN)	4099987023177
Кол.	20 Штука

## CXX RC 52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## сторона управления

Номинальное напряжение	24...60 V UC	Индикация состояния	Нет
Схема защиты	Компонент RC		

## Общие данные

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	


## Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------


## Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

