


CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 24...60 V UC, Втычное соединение
Заказ №	3053440000
Тип	CXX L 62G
GTIN (EAN)	4099987023221
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	24...60 V UC	Номинальный ток, AC	4,8 mA
Номинальный ток, DC	4,8 mA	Индикация состояния	Зеленый светодиод

Общие данные

Цветовой код	черный	Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
			Класс горючести UL94	V-2

Размеры


Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификации


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Изображения

Connection diagram



Dimensional drawing



Изображения

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color				
C CUBESERIES						21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>					41R 6-24 V DC LED red
X Accessories						41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which relay design	<input type="checkbox"/>					42R 24-60 V DC LED red
X Universal use						42G 24-60 V DC LED green
Function	<input type="checkbox"/>					43R 110-230 V DC LED red
L LED						43G 110-230 V DC LED green
D Free-wheeling diode						51 6-24 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode						52 24-60 V AC/DC
V Varistor						53 110-240 V AC/DC
RC RC element						61R 6-24 V AC/DC LED red
						61G 6-24 V AC/DC LED green
						62R 24-60 V AC/DC LED red
						62G 24-60 V AC/DC LED green
						63R 110-240 V AC/DC LED red
						63G 110-240 V AC/DC LED green
						71 6-24 V AC
						72 110-130 V AC
						73 220-240 V AC