

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3062890000
Тип	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
Кол.	2750 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0028 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	57.2 mm	Ширина (в дюймах)	2.252 inch
Масса нетто	0.32 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Да

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	57.2 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Размер маркировочной области	19.1 x 25.4 mm
Количество на один рулон	2750		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		