

Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 145 mm, Ширина: 183 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073110000
Тип	MOPL K6 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858049
Кол.	1 Штука

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	145 mm	Высота (в дюймах)	5.7086 inch
Ширина	183 mm	Ширина (в дюймах)	7.2047 inch
Размеры крепежа, высота	72.5 mm	Размеры крепежа, ширина	162 mm
Масса нетто	357 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	162 mm	Размеры крепежа, высота	72.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K6	Версия	
Заказ №	8000003903	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 172 мм, без	
GTIN (EAN)	4050118652666	продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		