

MOPL K7 STAHL

Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 144 mm, Ширина: 334 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073130000
Тип	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Кол.	1 Штука

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	144 mm	Высота (в дюймах)	5.6693 inch
Ширина	334 mm	Ширина (в дюймах)	13.1496 inch
Размеры крепежа, высота	72 mm	Размеры крепежа, ширина	314 mm
Масса нетто	665 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	314 mm	Размеры крепежа, высота	72 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм

Серия Klirron® K, аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K7	Версия	
Заказ №	8000003905	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 324 мм, без	
GTIN (EAN)	4050118652680	продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		