

Справочный листок технических данных


Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

US67-MNT-00M08-00M24-000



Компания Weidmüller предлагает высококачественные провода, штекеры, монтажные адаптеры и магниты для профессионального и промышленного монтажа вибрационных мониторов.

Основные данные для заказа

Заказ №	3073370000
Тип	US67-MNT-00M08-00M24-000
GTIN (EAN)	4099987075763
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-07-30T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

US67-MNT-00M08-00M24-000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	34.64 mm	Глубина (дюймов)	1.3638 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	211 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

Общие данные

Вид аксессуара Монтажные принадлежности Является сменной деталью Нет
Является принадлежностью Да