


US67-SLV-VIB4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller предлагает высококачественные провода, штекеры, монтажные адаптеры и магниты для профессионального и промышленного монтажа вибрационных мониторов.

Основные данные для заказа

Заказ №	3074640000
Тип	US67-SLV-VIB4X
GTIN (EAN)	4099987075985
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-SLV-VIB4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	36.8 mm	Глубина (дюймов)	1.4488 inch
Высота	129.7 mm	Высота (в дюймах)	5.1063 inch
Ширина	36.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.4488 inch
Диаметр	36.8 mm	Масса нетто	28 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-50 °C... 125 °C
----------------------	---------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

Общие данные

Вид аксессуара	Защитная крышка	Является сменной деталью	Нет
Является принадлежностью	Да		