HDC MGBIT 8 MC M SH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<u>3092820000</u>
Тип	HDC MGBIT 8 MC M SH
GTIN (EAN)	4099987109857
Кол.	1 Штука

HDC MGBIT 8 MC M SH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

DOLLO			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	41.4 mm	Высота (в дюймах)	1.6299 inch
Дирина	26.35 mm	 Ширина (в дюймах)	1.0374 inch
1лина 1лина	13.9 mm		0.5472 inch
Масса нетто	30.4 g	Arma (a Harman)	0.0 17 2
Гемпературы			
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	иени а	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	10111111	
Версия			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 28	Вид соединения	Обжимное соединени
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²		
Общие данные			
v.	0	V	V 0
Соличество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Категория г	Cat. 6A	Циклы коммутации	≥ 500
Гип	Штекер 3	Категория перенапряжения	
Степень загрязнения		Основной материал	Поликарбонат
Серия	ModuPlug 0.8 kV	Расчетное напряжение (DIN EN 61984 Расчетный ток (DIN EN 61984)	5 A
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.6 KV	гасчетный ток (DIIV EIV 0 1904)	5 A
Требуемые вставные слоты	1		
Сигнальный контакт			
Длина снятия изоляции, сигнальный контакт	4.2 mm		
Силовой контакт			
	D	0.00	
Иомент затяжки, макс. по сечению проводника	Поперечное сечение со провода, мин.		
	Поперечное сечение со провода, макс.	единительного 0.5 mm²	
Классификации			
TIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438

Дата создания 16.11.2025 02:08:51 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Weidmüller **3**


HDC MGBIT 8 MC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





HDC MGBIT 8 MC M SH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты D-SUB



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Версия
Заказ №	2748710000	Штекер, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Версия
Тип Заказ №	HDC C HS SM0.2-0.5 AU 2748700000	Версия Штекер, Золото, 0.2 - 0.5 mm ²
		·

Стандартный



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<u>1428920000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<u>1428940000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<u>1428960000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<u>1428980000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

Weidmüller **₹**

HDC MGBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стандартные



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Тип Заказ №	HDC MF 16B DA 1429030000	Версия Frame

Стандартный



Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	<u>1429050000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
		2 oponii
Заказ №	1429070000	Frame
Заказ № GTIN (EAN)		

Weidmüller 🏖

HDC MGBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	<u>2736990000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия
Заказ №	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGS 24B AF 2736950000	Версия Frame

Weidmüller **3**2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MGBIT 8 MC M SH

Аксессуары

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип HDC MFGL 16B DA Версия Заказ № 2737020000 Frame GTIN (EAN) 4050118823073

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

HDC MFGS 16B AD Тип Версия 2736930000 Заказ № Frame GTIN (EAN) 4050118822298 Кол. 1 ST

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип HDC MFGL 16B AD Заказ № 2737010000 Frame GTIN (EAN) 4050118823066 Кол.

Дата создания 16.11.2025 02:08:51 МЕХ

Weidmüller 🏖

HDC MGBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия
Заказ №	<u>2736890000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	<u>2736910000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGL 10B CA 2737000000	Версия Frame

HDC MGBIT 8 MC M SH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия
Заказ №	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия
Тип Заказ №	HDC MFGS 10B CA 2736920000	Версия Frame

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	<u>2736980000</u>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MGBIT 8 MC M SH

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC M SH	Версия
Заказ №	3092810000	Модуль данных, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4099987109796	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MGBIT 8 FC	Версия
Тип Заказ №	HDC MGBIT 8 FC 2748530000	Версия Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,