

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Если вам понадобится адаптер, который позволит 8-жильный установочный кабель использовать для двух 4-жильных систем, ваш первый выбор - модуль делителя кабеля.

Отличительные особенности:

- IP20
- Кат.5
- благодаря компактной конструкции возможность установки рядом друг с другом на коммутационной панели

Основные данные для заказа

Версия	Cable splitter module, IP20
Заказ №	3095680000
Тип	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Кол.	10 Штука

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 37 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ12	Соединение 2	RJ12
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PBT, UL 94: V-0
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	неэкранированный
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт TIA-1096-A

Электрические свойства

Сопротивление изоляции 1000 MΩ at 500 V DC Номинальное напряжение 125 V

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

