

SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Y connector
Заказ №	3099240000
Тип	SAI-H4-M12-T-SI
GTIN (EAN)	4099987133890
Кол.	1 Штука

SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

50 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Материал контактов, гнездо	CuZn	Материал контактов, вилка	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	PBT
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP 65
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Соединение 1	M12/M12
Соединение 2	M12	Экранированное соединение	Да
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C	Наружный диаметр провода	-

Данные соединений

Одиночный выход 3 – вставной разъем Гнездо M12	Групповой выход – вставной разъем Штекер M12
Одиночный выход 1 – вставной разъем Гнездо M12	Одиночный выход 2 – вставной разъем Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	PBT
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP 65
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Экранированное соединение	Да
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-111
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема контактов





Схема соединений



SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Кривая ухудшения параметров

