## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Основные данные для заказа

Заказ №	3101680000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X
GTIN (EAN)	4099987143134
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

# Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы			,	
Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch	
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch	
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch	
Длина	1000 mm	Длина (в дюймах)	39.37 inch	
Масса нетто	331 g			
Температуры				
Рабочая температура	-20 - 50°C			
Данные о материалах				
Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR VO	
Данные об эл. характерист	иках			
I la sur	≤ 5 V DC	Manusar	4.5 W	
Номинальное напряжение Возможность регулировки яркости	Да	Мощность	4.5 VV	
	Да			
Данные соединений				
Соединительная резьба	без			
Общие технические данные				
Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h	
Вид защиты	IP67			
Технические характеристи	ки кабеля		,	
Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный	
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996	
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996	
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35	
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35	
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35	
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35	

# Справочный листок технических данных

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения



#### Чертеж



## Справочный листок технических данных

### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Монтажный зажим М8/М12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

#### Основные данные для заказа

onionino Himonino Himonino II		
Тип	SAI-M12-CLIP	Версия
Заказ №	<u>1362750000</u>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Кол.	10 ST	