

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3101690000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	465 mm	Длина (в дюймах)	18.3071 inch
Масса нетто	228 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR V0
---------------------------	----------	----------	--------

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	≤ 5 V DC	Мощность	2.1 W
Возможность регулировки яркости	Да		

Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67	Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012)	Not required

Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный зажим M8/M12



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M12-CLIP	Версия	
Заказ №	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Кол.	10 ST		